




## Määritä sopiva rannekorun pituus

Mittanauhalla voit määrittää optimaalisen rannekkeen pituuden.  
Jos sinulla ei ole omaa mittanauhaa, voit käyttää vasemmalla olevaa mallia.



**Mittaustulos ranteesta (cm)**



**Tilauskoko**

<b>13,5</b>	<b>XS</b>
<b>14,5</b>	<b>S</b>
<b>16</b>	<b>M</b>
<b>17,5</b>	<b>L</b>
<b>19</b>	<b>XL</b>
<b>21,5</b>	<b>XXL</b>

Esimerkki: Jos ranne on 15,5 cm ympärysmitaltaan, tilaa m-kokoinen rannekoru



### Tulosta

Tulosta sivu. Huomioithan, että sivu tulee tulostaa alkuperäisessä koossa (100%). Poista tarvittaessa "sovita sivun koko"-asetus tulostusasetuksista.



### Leikkaa

Leikkaa mittanauha pitkin katkoviivaa. Suorista ja leikkaa aukko määrättyyn paikkaan.



### Ota mitta

Laita mittanauha ranteesi ympärille ja työnnä pää aukon läpi. Mitan tulee asettua ranteeseen sopivasti.



### Määritä koko

Mittaustulos aukon vieressä on ranteen ympäryys. Tämän mitan avulla voit yllä olevan taulukon mukaisesti valita sopivan tilauskoon.